

## LED-signallys 230 V~

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Rød/grønn	1171 00 1401646	1	02	4010337049289

### Egenskaper

- Signallyset kan brukes til enkel signalisering, f.eks. av behandlingsrom, konferanserom eller hotellrom.
- Hele overflaten til innsatsen på 55 x 55 mm belyses homogent, med rødt på den øvre halvdel og grønt på den nedre halvdel.
- De to halvdelene kan aktiveres separat, f.eks. med en kronevender.

### Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50 Hz
Inngangseffekt:	1,0 W/5,6 VA
Lysstyrke	
- rødt:	0,1 cd
- grønn:	0,3 cd
Monteringsdybde:	30 mm
Tilkoblingstverrsnitt	
- maksimum:	2,5 mm <sup>2</sup>
Omgivelsestemperatur:	0 til 40 °C

### Leveringsomfang

- To tekstskeer "Do not disturb" / "Make up room" og "Bitte warten" / "Bitte eintreten" medfølger.

### Mål i mm

Innsatsflate:	B 55	H 55
---------------	------	------