

**Profil 55 med festevinkel
8-dobbel**

| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|-----------------------------------|-----------------|----|----|---------------|
| aluminium renhvit glans (lakkert) | 1198 27 | 1 | 17 | 4010337198277 |
| aluminium | 1198 26 | 1 | 17 | 4010337198260 |

Egenskaper

- Installasjonsprofil i aluminium for vannrett og lodrett montering.
- Med lednings- og kanalinnføring. Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig.
- Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

Merknader

- I forbindelse med disse husene er vippebrytere, trykknapper og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt vannsprutbeskyttet (IP21).
- Nøkklebryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse husene.
- Med festevinkler el. føtter kan Profil 55 monteres både på bord, under veggskap eller i hjørner.

Mål i mm

| | | | |
|------------------|-----|-----|-----|
| Dobbel: | 158 | 107 | 107 |
| 3-dobbel: | 230 | 107 | 107 |
| 5-kanals 600 mm: | 587 | 107 | 107 |
| 8-dobbel: | 587 | 107 | 107 |