

## PTS-innfelt koblingsaktuator

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	1211 00	1/5	18	4010337211006

## Egenskaper

- Innfelt koblingsaktuator for aktivering av en ekstern klokke eller andre forbrukere via Gira porttelefonbuss.
- Aktivering av en potensialfri koblingskontakt (24 V SELV/ 50 µA bis 1,6 A AC/DC) via 2-tråds buss.
- Den innfelte koblingsaktuatorer kan aktiveres via:
  - knappene "Dør" og "Lys" på svarapparatet,
  - etasjeanropstrykknappen på svarapparatet,
  - anropsknapp på dørstasjonen,
  - anropsknappen på svarapparatet,
  - en potensialfri trykknapp (i forbindelse med PTS-trykknappgrensesnitt dobbelt).
- Den innfelte koblingsaktuatoren har fire forskjellige driftsmoduser: kobling, tidsur/s, tidsur/min og impuls.
- Impulsfunksjon for aktivering av eksisterende trappeoppgangsautomater.
- Koblingstiden kan stilles inn trinnløst fra 1 til 10 sek el. 1 til 10 min avhengig av den innstilte funksjonen.
- LED-indikator for programmering, funksjonsvalg og tidsinnstilling.

## Tekniske data

Spenningsforsyning:	via 2-trådsbuss
Potensialfri relékontakt:	50 µA til 1,6 A ved AC/DC 24 V SELV
Antall anropstrykknapper som kan programmeres:	maks. 16
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C

## Merknader

- Den innfelte koblingsaktuatoren er beregnet for montering i en dyp apparatboks (60 mm dybde) bak en PTS-busstilkobling.

## Mål i mm

Innfelt koblingsaktuator:

B 43

H 28

T 15

---