

Videoforsterker

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	1222 00 6306555	1	10	4010337886105

Egenskaper

- Videoforsterkeren øker rekkevidden i Gira porttelefonanlegg med videofunksjon.
- Den hever nivået på det innkommende videosignalet til det maksimalt tillatte bussnivået og sender ut dette på utgangen. Dermed kompenseres effekttapet fra kilden til videosignalet og frem til videoforsterkerens inngang.

Kombihuset gir mulighet til tre monteringsmåter

- Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
- Innfelt (i en apparatboks).
- Som tavlemontert enhet (med den inkluderte DIN-adapteren).

Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 26 V $\pm$ 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger

- 2-trådsbuss IN: 2 x skruklemme
- 2-trådsbuss OUT: 2 x skruklemme

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C

Mål

- Videoforsterker: B 36 x H 52 x D 27 mm

Merknader

- Med videoforsterkeren kan den maksimale kabellengden mellom dørstasjon og svarapparat forlenges fra 100 til 300 m.
- Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videoforsterkeren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.

Leveringsomfang

- Tavlemontert-adapter følger med.
