

Utvidelsesmodul for innbyggingshøytaler

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	1259 00 6306482	1	18	4010337259008

Egenskaper

- Opptil 12 mekaniske ringeklokketrykknapper kan kobles til.
- Flere ringeknapper kan kobles til via ytterligere utvidelsesmoduler.
- Opptil elleve utvidelsesmoduler kan kobles til én innbyggingshøytaler.
- Vekselspenningsforespørsel for ringeknapptilkoblingene for å unngå oksidering av knappkontaktene.
- Liten konstruksjon.
- Sikring av tilkoblingsklemmene mot feilkobling.
- Utvidelsesmodulen limes fast eller festes med skruer.

Tekniske data

Tilkoblinger	
- mek. ringeklokketrykknapp:	12 x skruklemme
- Felles gods for ringeklokketrykknappene:	1 x skruklemme
- Tilkoblingskabel:	2 x støpsellist
Beskyttelsesgrad:	IP44
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Mål	
- Inkl. festeplate:	B 67 x H 66,4 x D 27 mm
- Uten festeplate:	B 67 x H 56 x D 27 mm

Merknader

- Modul for utvidelse av innbyggingshøytaleren hvis flere enn åtte mekaniske ringeklokke-trykknapper skal kobles til.
- Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 140 lyddeltakere (f.eks. 1 innebygd høytaler, 11 utvidelsesmoduler for innebygd høytaler og 136 svarapparater påvegg).
- Beskyttelsesgrad IP44 bare i kombinasjon med egnet front el. i montert tilstand.

Leveringsomfang

- Festematerialet følger med ved levering.
-