

**Dørstasjon 1-kanals
TX_44**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit	1260 66 6306451	1	18	4010337260660
antrasitt	1260 67 6306437	1	18	4010337260677
aluminiumsfarget	1260 65 6306423	1	18	4010337260653

Egenskaper

- Montasje i vanlige innfelte apparatbokser.
- Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
- Modulær oppbygging og dermed enkel montasje og enkel å utvide med flere komponenter som anropsknapper, infomodul, fargekamera, Keyless In.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Anropsknappbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Vann tett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Binærinngang for tilkobling av en potensialfri trykknapp (lukker) som anropstrykknapp.
- Anropstrykknapp enkel

Tekniske data

Spenningsforsyning:	via 2-trådsbuss
Tilkoblinger busstilkobling - 2-trådsbuss:	2 x skruklemme

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Tilleggsforsyning: | 2 x skruklemme |
| - Binærringgang: | 2 x skruklemme |
| - Tilkoblingskabel: | 2 x støpsellist |
| - Video: | 1 x støpsellist |

Tilkoblinger taleinnsats

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Tilkoblingskabel: | 2 x støpsellist |
|---------------------|-----------------|

Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
-----------------------	-------------------

Beskyttelsesgrad:	IP44
-------------------	------

Monteringsdybde:	30 mm
------------------	-------

Mål

- | | |
|---------------|----------------|
| - Navneskilt: | B 62 x H 62 mm |
|---------------|----------------|