

Styreenhet audio

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Tavlemontert	1287 00 6306406	1	18	4010337287001

Egenskaper

- Styreenhet for forsyning av audiokomponentene i Gira porttelefonbuss.
- Forsyning av den polaritetssikrede og kortslutnings sikre 2-trådsbussen.
- Elektronisk registrering av kortslutnings- og overlastregistrering for driftsspenningen og busstilkoblingen med automatisk tilbakestilling.
- Taster for system- og døråpnerprogrammering.
- LED-statusindikatorer for drift, overbelastning, systemprogrammering og døråpnerprogrammering.
- Utgang AC 12 V for spenningsforsyning av en vanlig døråpner.
- Reléutgang for kobling av en døråpner med egen spenningsforsyning.
- Døråpnerens koblingstid kan reguleres trinnløst fra 1 til 10 sek.

Tekniske data

Nominell spenning

- primær: AC 230 V, 50 Hz
- sekundær: SELV 26 DC V \pm 2 V

Sekundær nominell strøm

- Permanent last: 160 mA
- Spisslast: 550 mA (maks. 5 sek)
- Utkobling ved overbelastning: fra 350 mA

Tilkoblingstverrsnitt: 0,6 mm til 2,5 mm²

Utgang døråpner: AC 12 V, maks. 1,6 A / ED 25 %

Reléutgang: AC/DC 30 V, 2 A

Ledningslengde totalt: maks. 700 m

Ledningslengde fra styreenhet til deltakeren
lengst unna

- ved kabeldiameter 0,8 mm: maks. 300 m
- ved kabeldiameter 0,6 mm: maks. 170 m

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

Merknader

- Styreenhet audio er beregnet for montering i underfordelingen. Hvis dette ikke er mulig, brukes en vanlig påveggfordeler.
- Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).

Mål

Delingsenheter (DE): 6
