

PTS-koblingsaktuator

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Tavlemontert	1289 00 6306408	1	18	4010337289005

Egenskaper

- Koblingsaktuator for kobling av lys, aktivering av døråpner for sidedører eller andre funksjoner via Gira porttelefonbuss.
- Aktivering av en potensialfri koblingskontakt 230 V / 10 A via 2-tråds buss.
- Koblingsaktuatoren kan aktiveres via:
 - knappene "Dør" og "Lys" på svarapparatet,
 - anropsknappen på dørstasjonen,
 - anropsknappen på svarapparatet.
- Koblingsaktuatoren har fem forskjellige driftsmoduser: kobling, tidsur/s, tidsur/min, impuls og døråpner.
- Impulsfunksjon for aktivering av eksisterende trappeoppgangsautomater.
- Binæringgang for kobling av funksjoner via en tilkoblet mekanisk trykknapp.
- Koblingstiden kan stilles inn trinnløst fra 1 til 10 sek el. 1 til 10 min avhengig av den innstilte funksjonen.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	via 2-trådsbuss
Potensialfri relékontakt	
- alternativt:	10 A ved AC 230 V
- alternativt:	2 A ved DC 30 V
Antall anropstrykknapper som kan programmeres:	maks. 16
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Merknader

- Koblingsaktuatoren er beregnet for montering i underfordelingen. Hvis dette ikke er mulig, brukes en vanlig påveggfordeler.
- Med denne komponenten er det mulig å opprette porttelefonlegg med mer enn 30 deltakere.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
