

Spenningsforsyning DC 24 V 300 mA

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Tavlemontert	1296 00 6306415	1	18	4010337296003

Egenskaper

- Spenningsforsyning DC 24 V for ekstern forsyning av Gira One-serveren.

Tekniske data

Nominell spenning - primær:	AC 230 V, 50/60 Hz
Sekundær nominell spenning - sekundær:	DC 24 V
Sekundær nominell strøm:	0,3 A
Sikring:	Finsikring 250 V, T 125 mA
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +40 °C
Beskyttelsesgrad:	IP 20

Mål

Delingsenheter (DE):	4
----------------------	---