

**Profil 55 for loddrett og vannrett montering
3-dobbel**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
aluminium renhvit glans (lakkert)	1363 27	1	17	4010337363279
aluminium	1363 26	1	17	4010337363262

Egenskaper

- Med lednings- og kanalinnføring på baksiden og på siden.
- Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig.
- Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

Merknader

- I forbindelse med disse husene er vippebrytere, trykknapper og stikkontakter med klappblokk ved System 55 montert på veggen generelt vannsprutbeskyttet (IP21).
- Nøkkelsbryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse husene.

Mål i mm

Enkel:	87	86	53
Dobbel:	158	86	53
3-dobbel:	230	86	53
5-dobbel:	372	86	53
5-kanals 600 mm:	587	86	53
8-dobbel:	587	86	53