

**Profil 55 for loddrett og vannrett montering
5-kanals 600 mm**

| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|-----------------------------------|-----------------|----|----|---------------|
| aluminium renhvit glans (lakkert) | 1365 27 | 1 | 17 | 4010337365273 |
| aluminium | 1365 26 | 1 | 17 | 4010337365266 |

Egenskaper

- Med lednings- og kanalinnføring på baksiden og på siden.
- Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig.
- Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

Merknader

- I forbindelse med disse husene er vippebrytere, trykknapper og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt vannsprutbeskyttet (IP21).
- Nøkkelsbryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse husene.

Mål i mm

| | | | |
|------------------|-----|----|----|
| Enkel: | 87 | 86 | 53 |
| Dobbel: | 158 | 86 | 53 |
| 3-dobbel: | 230 | 86 | 53 |
| 5-dobbel: | 372 | 86 | 53 |
| 5-kanals 600 mm: | 587 | 86 | 53 |
| 8-dobbel: | 587 | 86 | 53 |