

**Gira Eco for KNX**

| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|---------------|-----------------|----|----|---------------|
|               | 2045 00         | 1  | 25 | 4010337128069 |

**Egenskaper**

- Integrasjon av fem ladepunkter per apparat i KNX-systemet (fullt prosjekterbar via ETS).
- Prioritering av et ladepunkt.
- Dynamisk laststyring (DLM).
- Statisk laststyring (SLM).
- Hybriddrift fra forskjellige produsenter.
- Støtte for utvendig strømmåler (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generisk) ved ladepunkter som ikke har innvendig strømmåler.
- Nettverksvennlig styring.
- Integrert RS485-adapter.
- Statusverdier lading: Ladepunkttilstand (status), tilkoblet (status), lading (status), lading fullført (status), avbrudd (setting/status), start/stopp (setting/status), opplåsing (setting).
- Statusverdi ladestrøm: Nominell (status/setting), faktisk L1-L3, faktisk (status).
- Statusverdi ytelse: Faktisk L1-L3, faktisk (status).
- Statusverdi energi: Faktisk L1-L3, faktisk (status).
- Statusverdier energiforbruk: Siste lading (status), totalt (status).
- Statusverdier, feil: Feil, siste feil.
- Statusverdier: Kommunikasjons-ID (EVCCID) (status), intern temperatur ladepunkt (status), temperaturadvarsel, RFID-brikke (status), serienummer, fastvareversjon ladepunkt.

**Tekniske data**

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nominell spenning:    | DC 24 V til 30 V                                                                  |
| Inngangseffekt:       | 2,3 W(DC 24 V ekstern tilførsel)                                                  |
| Omgivelsestemperatur: | 0 °C til +45 °C                                                                   |
| KNX-kommunikasjon:    | KNX/TP, S-Mode                                                                    |
| KNX medium:           | TP1-256                                                                           |
| IP-kommunikasjon:     | Ethernet 10/100 BaseT                                                             |
| Tilkoblinger:         | 2 stk. RJ45 (integrert bryter) tilkoblings- og forgreningsklemmer for KNX og 24 V |

## Merknader

- KNX Secure.
- Kan utvides via fastvareoppdateringer.

---

## Mål

Delingsenheter (DE): 2

---