

Gira F1

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2049 00	1	25	4010337112211

Egenskaper

KNX funksjonalitet

- Kobler som KNX Bridge to uavhengige KNX systemer.
- Toveis KNX kommunikasjon fra KNX IP på KNX TP.
- 1000 gruppeadresser.
- Støtter KNX Secure.
- Kan tilpasse gruppeadresser til KNX systemene (mapping).
- Oppstart med ETS.
- To atskilte applikasjoner, som TP-enhet og som IP-enhet.
- Bruksområder:
 - F.eks. videresending av KNX-telegrammer fra en felles værstasjon i en bygning til et privat KNX-system i en leilighet.
 - Videresending av meldinger som f.eks. forventet heisvedlikehold, besøk av vinduspusser osv. til leiligheten.
- Kan også brukes i kommersiell sammenheng, for eksempel på kjøpesentre, eller hvis eldre kontorbygninger med uavhengige KNX-systemer skal kommunisere med hverandre.
- Fastvareoppdatering skjer via Gira Project Assistant (GPA).

SIP-funksjonalitet

- Sikker atskillelse av to nettverk.
- Beskyttelse mot tilgang til det private nettverket.
- Bare parametriserte SIP-telegrammer videresendes.
- Enkel parametrisering via nettsiden for produktet.
- Støtter SIP og SIPS.

Tekniske data

KNX medium:	TP256
Nominell spenning:	DC 24 til 30 V
Inngangseffekt:	2 W
IP-kommunikasjon:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbps/s)

Tilkoblinger

- IP: 2 x kontakter RJ45 (public/private)
- KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme

KNX: TP1, S-modus (ETS)

Omgivelsestemperatur: 0 °C til + 45 °C

micro SD-kort: ikke støttet

Merknader

- Forsyning via ekstern DC 24 V.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
