

Rullegardinaktuator 4-dobbel AC 230 V med manuell aktivering for KNX

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Tavlemontert	2160 00	1	26	4010337101352

Egenskaper

- Rullegardinaktuator med manuell aktivering og statusvisning for hver utgang.
- Med integrert busstilkobling.
- For aktivering av elektrisk drevne rullegardiner for nettspenning AC 230 V (4-kanals).
- Tilkobling av forskjellige faseledere.
- Uavhengig aktivering av de fire rullegardinutgangene.
- Rullegardinposisjonen kan aktiveres direkte.
- Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn.
- Tilbakemelding om posisjon. Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
- Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
- Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.

Tekniske data

KNX medium:	TP256
Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Koblingsspenning AC.:	AC 230 V, 50/60 Hz
Slutte- og bryteevne AC 230 V:	6 A / AC1
Tilkoblinger	
- KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
- Last:	Last via skruklemmer
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm ²

Merknader

- VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Montering på DIN-profilskinne.

Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
