

**Innfelt RDS-radio med én høyttaler**  
**Betjeningspåsats med svart glass-finish, System 55**

| Spesifikasjon      | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|--------------------|-----------------|----|----|---------------|
| kremhvit glans     | 2280 01         | 1  | 03 | 4010337067986 |
| renhvit glans      | 2280 03         | 1  | 03 | 4010337068013 |
| antrasitt          | 2280 28         | 1  | 03 | 4010337068044 |
| aluminiumsfarget   | 2280 26         | 1  | 03 | 4010337068020 |
| svart glass-finish | 2280 05         | 1  | 03 | 4010337889175 |
| svart matt         | 2280 005        | 1  | 03 | 4010337038054 |
| grå matt           | 2280 015        | 1  | 03 | 4010337083924 |
| rustfritt stål     | 2280 600        | 1  | 03 | 4010337021070 |

## Egenskaper

- FM-radio med RDS-visning for innfelt montering.
- Den innfelte RDS-radioen består av en radioinnsats med betjeningspåsats og en høyttalerinnsats med deksel.
- Radioinnsatsen er plassert kompakt i en innfelt innsats og kan dermed installeres i én apparatboks.
- Høyttaleren kan installeres sammen med radioinnsatsen eller i en egen apparatboks. To høyttalere kan kobles til radioinnsatsen.
- Radioen registrerer tilkoblede høyttalere automatisk og veksler mellom stereo- og monoinnstilling.
- Displayet til betjeningspåsatsen viser sendernavnet, sendefrekvensen og klokkeslettet ved RDS-signal.
- Radioen betjenes med de kapasitive knappene på betjeningspåsatsen. Det er bare nødvendig å berøre symbolene lett ved betjening.
- Den innfelte RDS-radioen har to minneplasser, der én sender kan lagres på hver plass og hentes frem med et trykk på knappene.
- Via underenhetinngangen kan radioen for eksempel slås på med en lysbryter eller en bevegelsesmelder sammen med rombelysningen.
- Via radioens stereo AUX-inngang kan eksterne lydkilder, f. eks. MP3-spillere, brukes via radioen. For tilkobling av en ekstern lydkilde kreves en RCA-audio-innsats. Denne kobles til radioinnsatsens AUX-klemmer.
- Innsatsen for dockingstasjonen kobles direkte til stereo-AUX-inngangen for musikkavspilling.
- I sovemodus slås radioen automatisk av igjen 30 minutter etter innkobling.

---

## Tekniske data

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Frekvensområde:              | 87,50 til 107,90 MHz |
| Nominell spenning:           | AC 230 V             |
| Tilkobling:                  | Skruklemmer          |
| Monteringsdybde:             | 32 mm                |
| Tilkoblingstverrsnitt        |                      |
| - Nettilkobling:             | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| - Høyttaler-/AUX-tilkobling: | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Omgivelsestemperatur:        | -5 °C til +50 °C     |

---

## Merknader

- Det kan oppstå forstyrrelser på mottaket hvis ytterligere elektronisk utstyr er montert under et felles deksel.
-