

**Innsats USB-spenningsforsyning dobbel  
Type A / type A**

| Spesifikasjon | Bestillings nr.    | PE  | PS | EAN           |
|---------------|--------------------|-----|----|---------------|
| svart         | 2359 00<br>6630107 | 1/5 | 02 | 4010337084655 |

**Egenskaper**

- Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A.
- Egnert som lader, f.eks. for mobiltelefoner og lignende enheter.

**Tekniske data**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Ladestrøm:            | maks. 3 A                |
| Nominell spenning     |                          |
| - primær:             | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| - sekundær:           | 5 V (± 5%)               |
| Beredskapsmodus:      | ≤ 0,15 W                 |
| Monteringsdybde:      | 32 mm                    |
| Omgivelsestemperatur: | +10 °C til +40 °C        |
| Virkningsgrad:        | ≥ 75 %                   |
| Normkonform:          | DIN EN 60950-1/A2        |

**Leveringsomfang**

- USB-kabel type A følger ikke med ved levering.