

**Innsats USB-spenningsforsyning dobbel  
Type A / type C**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
hvit	2349 00	1/5	02	4010337104681
svart	2369 00 6600037	1/5	02	4010337075905

**Egenskaper**

- Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C.
- Egnet som lader, f.eks. for mobiltelefoner og lignende enheter.

**Tekniske data**

Ladestrøm:	maks. 3 A
Nominell spenning	
- primær:	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- sekundær:	5 V (± 5%)
Beredskapsmodus:	≤ 0,15 W
Monteringsdybde:	32 mm
Omgivelsestemperatur:	+10 °C til +40 °C
Virkningsgrad:	≥ 75 %
Normkonform:	DIN EN 60950-1/A2

**Leveringsomfang**

- USB-kabel ikke inkludert.