

## Kompensasjonsmodul LED

| Spesifikasjon | Bestillings nr.    | PE  | PS | EAN           |
|---------------|--------------------|-----|----|---------------|
|               | 2375 00<br>3000113 | 1/5 | 02 | 4010337031369 |

### Egenskaper

- Gjør det mulig å bruke dimbare HV-LED-lyskilder sammen med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere.
- Forhindrer at HV-LED-lamper gløder i utkoblet tilstand ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i fasesnittet og ved brytere med belysningsselement opp til 3 mA.
- Forbedrer dimmetoden for HV-LED-lamper ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i faseavsnittet.

### Tekniske data

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Nominell spenning: | AC 230 V, 50/60 Hz  |
| Effekttap:         | maks. 2 W           |
| Hustemperatur:     | maks. +65 °C (tc)   |
| Ledningslengde:    | ca. 15 cm           |
| Mål                |                     |
| - B x H x D:       | 43 x 11,5 x 28,5 mm |

### Merknader

- Kan også brukes for allerede foreliggende dimmere 0305 00 og 2390 00.