

Sensotec LED uten fjernkontroll

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2378 01	1	02	4010337014522
renhvit glans	2378 03 1400777	1	02	4010337014539
antrasitt	2378 28 1400775	1	02	4010337014560
aluminiumsfarget	2378 26 1400773	1	02	4010337014546
svart matt	2378 005 1400776	1	02	4010337037729

I registreringen brukes dopplereffekten, som i hastighetsmålingen i veitrafikk. Bevegelsesdetekteringen kan også skje gjennom ikke-skjermende materialer. Dermed kan f.eks. toalettanlegg dekkes med én Sensotec.

Egenskaper

- Berøringsfri kobling hindrer tilsmussing. Dermed utelukkes kontaminering av virus og bakterier fra brukere.
- Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.).
- Metallrammer påvirker registreringsområdet.
- Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av underenheter.
- Slave-betjening med vippeknapp.
- Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner.
- Individuell lysstyrkeverdi og etterløpstid (Teach-funksjon) er mulig.

- Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.
- Monteres i dyp apparatboks.
- Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3.
- Sensotec LED er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på LED-orienteringslyset, avhengig av omgivelseslysstyrken.
- Bevegelse i nærfeltet kobler f.eks. inn rombelysningen.
- Innkoblingslysstyrken til LED-orienteringslyset kan stilles inn.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	AC 230/240 V~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Omgivelsestemperatur:	0 °C til 50 °C
Monteringshøyde:	1,10 m
Registreringsområde forover	
- Nærfelt:	ca. 5 cm
- Fjernfelt:	ca. 6 m
Rekkevidde på hver side	
- Fjernfelt:	ca. 2 m
Lysstyrke:	10 til 1000 lx
Etterløpstid:	1 s til 60 min
Tilkobling skruklemmer	
- entråds:	1,5 til 2,5 mm ²
- fintrådet med trådendehylse:	1,5 til 2,5 mm ²
Tilkoblingseffekt	
- Glødelamper:	400 W
- HV-halogenlamper:	400 W
- Tronic-trafo:	400 W
- LED-lamper:	100 W
Monteringsdybde:	33 mm

Merknader

- For oppstart og innstilling av forskjellige funksjoner er det påkrevd med en IR-fjernkontroll.
-