

System 3000 dreibar underenhetsinnsats 3-tråds

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2389 00 1400319	1/5	02	4010337031420

Egenskaper

- Dreieunderenhet for System 3000-dimmer.
- Drift med nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	0,3 W
Ledningslengde til master:	maks. 100 m
Monteringsdybde:	24 mm
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Tilkoblingstverrsnitt - fintrådet med trådendehylse:	maks. 4 mm ²
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C