

EnOcean trådløs veggsender enkel

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2421 01	1	02	4010337463825
renhvit glans	2421 03	1	02	4010337463832
antrasitt	2421 28	1	02	4010337463856
aluminiumsfarget	2421 26	1	02	4010337463870
svart matt	2421 005	1	02	4010337037088
grå matt	2421 015	1	02	4010337084136

Egenskaper

- Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i trådløssystemet EnOcean.
- Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
- Kryptert eller ukryptert trådløs overføring mulig.

Tekniske data

Radiofrekvens:	868,3 MHz
Rekkevidde - i åpent område:	opptil 300 m

- i bygninger:	ca. 30 m
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +65 °C
Luffuktighet:	0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

- Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
 - Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira EnOcean-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.
-

Leveringsomfang

- Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
-