

## EnOcean trådløs veggsender dobbel

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2422 01	1	02	4010337060420
renhvit glans	2422 03	1	02	4010337060437
antrasitt	2422 28	1	02	4010337060468
aluminiumsfarget	2422 26	1	02	4010337060444
svart matt	2422 005	1	02	4010337037095
grå matt	2422 015	1	02	4010337084648

### Egenskaper

- Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i trådløssystemet EnOcean.
- Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
- Kryptert eller ukryptert trådløs overføring mulig.

### Tekniske data

Radiofrekvens:	868,3 MHz
Rekkevidde - i åpent område:	opptil 300 m

- i bygninger:	ca. 30 m
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +65 °C
Luffuktighet:	0 til 95 % (ingen kondens)

---

## **Merknader**

- Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  - Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira EnOcean-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.
- 

## **Leveringsomfang**

- Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
-