

Dobbel Bluetooth®-veggsender

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2462 01	1	02	4010337110736
renhvit glans	2462 03	1	02	4010337101642
antrasitt	2462 28	1	02	4010337101680
aluminiumsfarget	2462 26	1	02	4010337101673
svart matt	2462 005	1	02	4010337101666
grå matt	2462 015	1	02	4010337110743

Egenskaper

- Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til Bluetooth® trådløse mottakere fra System 3000 eller fra andre leverandører, for eksempel Casambi.
- Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
- Konfigurasjon ved bruk av app eller NFC.

Tekniske data

Radiofrekvens:	2,402 - 2,480 GHz
Trådløs protokoll:	Bluetooth® Low Energy (BLE)

Grensesnitt:	NFC
Rekkevidde	
- i åpent område:	opptil 75 m
- i bygninger:	ca. 10 m
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +65 °C
Luffuktighet:	0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

- Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
 - Dette produktet er ikke egnet for eNet.
-

Leveringsomfang

- Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
-