

Innsats romtermostat 230 V~/1 A med åpner

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2470 00	1/5	02	4010337104421

Egenskaper

- Styring av elektrotermiske aktuatorer for 230 V~.
- Regulering av romtemperaturen i lukkede rom.
- Intern temperatursensor.
- Støvfri kobling.
- Utgangssignal: Pulsbreddemodulasjon (PBM).
- For ventiltipe "strømløs lukket".
- Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.
- Ventilbeskyttelsesfunksjon (1 x åpning og lukking av ventilen ukentlig).

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	< 0,5 W
Tilkoblingseffekt:	maks. 20 W
Antall aktuatorer:	1 til 10termisk aktuatorGira-best.nr.: 2196 00Ved andre drivverk må innkoblingsstrømmen følges, maks. 3 drivverk!
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C