

Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus)

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2677 01	1	03	4010337011941
renhvit glans	2677 03	1	03	4010337011958
antrasitt	2677 28	1	03	4010337011972
aluminiumsfarget	2677 26	1	03	4010337011989
svart matt	2677 005	1	03	4010337037071
grå matt	2677 015	1	03	4010337085249

Egenskaper

- Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsning ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664.
- Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske data

Merkespenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Merkestrøm:	16 A
Merkefeilstrøm:	30 mA

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +40 °C

Merknader

- Monteres i dyp apparatboks.
 - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
 - Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06.
-