

## Jordfeilstikkontakt 30 mA med klapplokk og forbedrat beröringsskydd (Safety Plus)

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit	2677 30	1	03	4010337028925

### Egenskaper

- Stikkkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsning ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664.
- Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

### Tekniske data

Merkespenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Merkestrøm:	16 A
Merkefeilstrøm:	30 mA
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +40 °C

### Merknader

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
- Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06.