

Barbermaskin-stikkontakt (DIN EN 61558 2-5) 115–230 V~ for dekkramme dobbel uten mellomstykke

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2820 01	1	29	4010337016755
renhvit glans	2820 03	1	29	4010337016762
antrasitt	2820 28	1	29	4010337016809
aluminiumsfarget	2820 26	1	29	4010337016793
svart matt	2820 005	1	29	4010337037323
grå matt	2820 015	1	29	4010337087090
rustfritt stål (lakkert)	2820 600	1	29	4010337021995