

**Vippebryter british standard (BS EN 60669-1) 3-kanals med vipper
Universal-utkoblingsvendebryter**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2832 01	10	29	4010337832010
renhvit glans	2832 03	10	29	4010337832034
antrasitt	2832 28	10	29	4010337832287
aluminiumsfarget	2832 26	10	29	4010337832263
svart matt	2832 005	10	11	4010337038528
grå matt	2832 015	10	11	4010337087120
rustfritt stål (lakkert)	2832 600	10	29	4010337022053

Egenskaper

- Med skruklemmer.

Tekniske data

Monteringsdybde: 25 mm

Tilkoblingstverrsnitt
- For ledninger inntil: 2,5 mm²

Merknader

- Kun for skruefeste.
