

**Vippekontrollbryter british standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~med vippe og kontrolllys
Utkoblingsbryter 2-polet**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2834 01	10	29	4010337078814
renhvit glans	2834 03	10	29	4010337078821
antrasitt	2834 28	10	29	4010337078845
aluminiumsfarget	2834 26	10	29	4010337078838
svart matt	2834 005	10	29	4010337038573
grå matt	2834 015	10	29	4010337087137
rustfritt stål	2834 600	10	29	4010337022305

Egenskaper

- Med skruklemmer.

Tekniske data

Monteringsdybde:	24 mm
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger inntil:	2 x 4 mm ² eller 1 x 6 mm ²

Merknader

- Kun for skruefeste.
 - BS EN 60669-1.
-