

Innsats vippekontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ kronevender

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
med festeklør	3115 00	10	01	4010337064473
uten festeklør	3825 00	1	01	4010337038900

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klopaste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.

Tekniske data**Monteringsdybde**

- 3115 00: 32 mm
- 3825 00: 23 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W

Leveringsomfang

- Oransje LED-belysningsselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.
