

**Innsats trykknappkontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransja LED-belysningselement 230 V~ utkoblingsbryter, 2-polet**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
med festeklør	3122 00	1	01	4010337038726
uten festeklør	3842 00	1	01	4010337064381

**Egenskaper**

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

**Tekniske data****Monteringsdybde**

- 3122 00: 32 mm
- 3842 00: 23 mm

**Tilkoblingstverrsnitt**

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm<sup>2</sup>

**Nominell effekt**

- LEDi/CFLi: 100 W

## **Merknader**

- Kan også kobles til med belysningsmulighet ved å vende LED-innsatsen 180°.

---

## **Leveringsomfang**

- Oransje LED-belysningsselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.

---