

## Innsats vippepersiennbryter 10 A 250 V~

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
med festeklør	3159 00	10/100	01	4010337039211
uten festeklør	3879 00	10	01	4010337064428

### Egenskaper

- Med sperre mot dobbel innkobling.
- Elektrisk og mekanisk låst.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slissee/PH.

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- 3159 00: 32 mm
- 3879 00: 23 mm

#### Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Merknader

- Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.