

Innsats vippebryter 16 AX 250 V~ universal-utkoblingsvendebryter

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
med festeklør	3176 00	10	01	4010337124399

Egenskaper

- For kobling av høy last
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere kloffeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²
Nominell effekt - LEDi/CFLi:	100 W

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.