

Vippekontrollbryter 10 AX 250 V~ med tekstfelt og oransje LED-belysningsselement 230 V~ Universal-utkoblingsvendebryter

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
grå	3186 30	1	14	4010337125945

Egenskaper

- Med oransje LED-belysningsselement.
- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningsselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Vannbeskyttet påvegg IP44

Tekniske data

- Tilkoblingstverrsnitt
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²
- Nominell effekt
- LEDi/CFLi: 100 W

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Leveringsomfang

- Tekstskilt "Oppvarming på/av", "VERWARMING AAN/UIT" medfølger.

- Ledningsinnføring dobbel (dobbelinnføring) følger med.
 - Oransje LED-belysningsselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.
-