

**Vippe med symbol**  
**Lys**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	3285 01	1	01	4010337039600
renhvit glans	3285 03	10	01	4010337039617
renhvit silkematt	3285 27	5	01	4010337039631
antrasitt	3285 28	5	11	4010337039648
aluminiumsfarget	3285 26	1	11	4010337039624
svart matt	3285 005	5	11	4010337067757
grå matt	3285 015	1	11	4010337110460
rustfritt stål	3285 600	1	11	4010337044994

## Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  - Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  - Lett tilgjengelig løsespak.
  - Bruddsikker termoplastsokkel.
  - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  - Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-