

Vippe med symbol
Dørklokke

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	3286 01	1	01	4010337039723
renhvit glans	3286 03	10	01	4010337039730
renhvit silkematt	3286 27	10	01	4010337039754
antrasitt	3286 28	10	11	4010337039761
aluminiumsfarget	3286 26	1	11	4010337039747
svart matt	3286 005	5	11	4010337067870
grå matt	3286 015	1	11	4010337110477
rustfritt stål	3286 600	1	11	4010337045151

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
 - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
 - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
 - Spenningskontroll fra forsiden mulig.
 - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
 - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
 - Lett tilgjengelig løsespak.
 - Bruddssikker termoplastsokkel.
 - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
 - Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-