

Vippe med symbol
Dør

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	3287 01	1	01	4010337039846
renhvit glans	3287 03	10	01	4010337039853
renhvit silkematt	3287 27	5	01	4010337039877
antrasitt	3287 28	1	11	4010337039884
aluminiumsfarget	3287 26	1	11	4010337039860
svart matt	3287 005	1	11	4010337067931
grå matt	3287 015	1	11	4010337110484
rustfritt stål	3287 600	1	11	4010337045250

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
 - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
 - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
 - Spenningskontroll fra forsiden mulig.
 - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
 - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
 - Lett tilgjengelig løsespak.
 - Bruddsikker termoplastsokkel.
 - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
 - Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-