

Vippe dobbel

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	3295 01	10	01	4010337040811
renhvit glans	3295 03	10/100	01	4010337040828
renhvit silkematt	3295 27	10	01	4010337040842
antrasitt	3295 28	10	11	4010337040859
aluminiumsfarget	3295 26	10	11	4010337040835
svart matt	3295 005	10	11	4010337065616
grå matt	3295 015	10	11	4010337110514
rustfritt stål	3295 600	1/5	11	4010337045267

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
 - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
 - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
 - Spenningskontroll fra forsiden mulig.
 - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
 - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
 - Lett tilgjengelig løsespak.
 - Bruddsikker termoplastsokkel.
 - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
 - Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-