

Vippe

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	3296 01	10	21	4010337039341
renhvit glans	3296 03	10/100	21	4010337039358
renhvit silkematt	3296 27	10/100	21	4010337039372
antrasitt	3296 28	10/100	11	4010337039389
aluminiumsfarget	3296 26	10	11	4010337039365
svart matt	3296 005	10	11	4010337065593
grå matt	3296 015	10	11	4010337110521
rustfritt stål	3296 600	10	11	4010337043867

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
 - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
 - Enklere klopste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
 - Spenningskontroll fra forsiden mulig.
 - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
 - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
 - Lett tilgjengelig løsespak.
 - Bruddssikker termoplastsokkel.
 - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
 - Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-