

Vippe med tekstfelt

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit glans	3299 66	1	13	4010337096771
antrasitt	3299 67	1	13	4010337096788
aluminiumsfarget	3299 65	1	13	4010337096764

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Spanningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Vannbeskyttet innfelt IP44

Tekniske data

Høyde på tekstskiltet: 12 mm

Merknader

- Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugg.

Leveringsomfang

- Blankotekstskilt og tekstskilt med symbolene "Lys", "Ringeklokke" og "Dør" er vedlagt.
