

Vippe rett med kontrollvindu

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit glans	3490 03	1	01	4010337066705
renhvit silkematt	3490 27	1	01	4010337066736
antrasitt	3490 28	1	11	4010337066743
aluminiumsfarget	3490 26	1	11	4010337066729
svart matt	3490 005	1	11	4010337066668
grå matt	3490 015	5	11	4010337124245

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klopaste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
- Spanningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
 - Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-