

Vippe dobbel rett

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit glans	3495 03	1	01	4010337065647
renhvit silkematt	3495 27	10	01	4010337065661
antrasitt	3495 28	1	11	4010337065678
aluminiumsfarget	3495 26	1	11	4010337065654
svart matt	3495 005	1	11	4010337065630
grå matt	3495 015	1	11	4010337110606
rustfritt stål	3495 600	1/5	11	4010337065685

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klopaste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.

- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
 - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
 - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
 - Lett tilgjengelig løsespak.
 - Bruddsikker termoplastsokkel.
 - LED-belysningsselementer kan brukes fra forsiden som standard.
 - Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-