

Vippe rett

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit glans	3496 03	10	01	4010337121664
renhvit silkematt	3496 27	10	01	4010337066101
antrasitt	3496 28	10	11	4010337066262
aluminiumsfarget	3496 26	1	11	4010337065999
svart matt	3496 005	10	11	4010337065944
grå matt	3496 015	1	11	4010337110590
rustfritt stål	3496 600	1/5	11	4010337066279

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klopaste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.

- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
 - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
 - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
 - Lett tilgjengelig løsespak.
 - Bruddsikker termoplastsokkel.
 - LED-belysningsselementer kan brukes fra forsiden som standard.
 - Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-