

Vippe dobbel med kontrollvindu

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	3631 01	1	01	4010337041108
renhvit glans	3631 03	10	01	4010337041115
renhvit silkematt	3631 27	1	01	4010337041153
antrasitt	3631 28	1	11	4010337041160
aluminiumsfarget	3631 26	1	11	4010337041146
svart matt	3631 005	1	11	4010337065722
grå matt	3631 015	1	11	4010337110552

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klopaste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.

- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
 - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
 - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
 - Lett tilgjengelig løsespak.
 - Bruddsikker termoplastsokkel.
 - LED-belysningsselementer kan brukes fra forsiden som standard.
 - Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-