

Deksel med kontrollvindu for snorbryter

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	3638 01	10	01	4010337042433
renhvit glans	3638 03	10	01	4010337042440
renhvit silkematt	3638 27	1	01	4010337042464
antrasitt	3638 28	1	11	4010337042471
svart matt	3638 005	1	11	4010337064350

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klopaste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.