

Vippe med symbol og tekstfelt Dørklokke

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit	3673 66	1	13	4010337040231
antrasitt	3673 67	1	13	4010337040248
aluminiumsfarget	3673 65	1	13	4010337040224

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Vannbeskyttet innfelt IP44

Merknader

- Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med pluggen.

Leveringsomfang

- Blanko tekstschild medfølger.

Mål i mm

Høyde på tekstsiltet:

H 12
