

Innsats vippebryter 10 AX 250 V~ kronevender

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
med festeklør	3105 00	10/100	01	4010337038856
uten festeklør	3815 00	10	01	4010337038863

Egenskaper

- Kan også brukes med vippe enkel.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespåk.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningsselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slissee/PH.

Tekniske data

Monteringsdybde

- 3105 00: 32 mm
- 24 mm: 23 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W