

Innsats trykknappbryter 10 AX 250 V~universal-utkoblingsvekslebryter

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
med festeklør	3126 00	10/100	01	4010337039020
uten festeklør	3836 00	10	01	4010337038962

Egenskaper

- I motsetning til vippebrytere går vippen på trykknappbrytere alltid tilbake til utgangsposisjon igjen etter hver betjening.
- Den enhetlige vippeposisjonen som resulterer som en følge av dette, muliggjør et ryddig og førsteklasses bilde av den elektriske installasjonen.
- Fremfor alt ved flerkombinasjoner, blant annet med flere brytere i en ramme, er det estetiske inntrykket vesentlig bedre.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klovefeste takket være robust skruehodetdrift PZ1 / spor / PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningsselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Tekniske data**Monteringsdybde**

- 3126 00: 32 mm
- 3836 00: 23 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.
-