

**SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V ~ med økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus)
uten festeklør, med skruklemmer**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	4383 01	1/5	01	4010337093633
renhvit glans	4383 03	1/5	01	4010337093657
renhvit silkematt	4383 27	1/5	01	4010337108450
antrasitt	4383 28	1/5	11	4010337093671
aluminiumsfarget	4383 26	1/5	11	4010337093664
svart matt	4383 005	1/5	11	4010337093626
grå matt	4383 015	1/5	11	4010337093640
rustfritt stål	4383 600	1/5	11	4010337093688

Egenskaper

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelseskjør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	
- økt berøringsbeskyttelse:	0 °C til +45 °C

Merknader

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
-