

**SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med innsats som er dreid 30° og økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus), uten festeklør med rødt deksel og påskrift "WSV" (ytterligere sikkerhetsforsyning)**

| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|---------------|-----------------|-----|----|---------------|
| rød glans     | 4418 108        | 1/5 | 01 | 4010337094968 |

## Egenskaper

- Spesielt egnet for vinkelstøpsler.
- Også for bruk i Gira energisøyler og undergulvsystemer.
- For skruefeste.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

## Tekniske data

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Monteringsdybde:            | 29 mm                                       |
| Ledningsmateriale:          | stiv og fleksibel                           |
| Tilkoblingstverrsnitt       |                                             |
| - For ledninger fra:        | 1,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgivelsestemperatur        |                                             |
| - økt berøringsbeskyttelse: | 0 °C til +45 °C                             |

## Merknader

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
- Soklene til stikkontaktene er fargemerket tilsvarende.